INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

NOVATECH

RK.ETP078x78-Ø47x16

EAN 4031582330069



La imagen puede diferir del producto original

ARO

Material del cuerpo	Sin definir
Material de la banda de rodadura	Polipropileno, blando
Diámetro	78 mm
Ancho de Banda de rodadura	78 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)	42 Shore D
Diámetro del Rodamiento de bolas	47 mm
Ancho del Rodamiento de bolas	16 mm

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	●●●●○
Ruido de movimiento	●●●○○
Desgaste	●●●●○
Resistencia a la corrosión	●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Novatech
Tipo	Aro
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	700 kg
Capacidad de carga a 6 km/h	840 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	1400 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Peso total	0.67 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH


RK.ETP078x78-Ø47x16


EAN 4031582330069


Número de pedido 00832672

Planos del producto

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.







© Copyright 2026 TENTE International GmbH