


E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60

EAN 4031582497885



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	E-Drive optima
Tip	Pogonska jedinica
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Ukupna težina	7.26 kg
Dužina	Maks. 315 mm (aktivirano hitno otpuštanje)
prečnik tocka	125 mm, granica habanja 115 mm
omotac Tocka	Cvrsta guma, neobeležena, Shore A 63
sirina tocka	35 mm
Širina	222 mm
Maksimalna sila potiska	25
Maksimalna sila podizanja / sila pritiska kontakta	400
Visina u kućnom položaju	140 mm
Visina instalacije	170 mm
Hitno otpuštanje	Mehanička
Tip zaštite	IPX4 (spojna voda sa svih strana, svi utikači priključeni)
Dozvoljena temperatura okoline	Radna temperatura od 5°C do 40°C, vlažnost vazduha 90%, nekondenzovanje
Težina	7.25 kg
Maksimalna brzina	6 km/h
Odstojanje od tla	30 mm
Neravnomernost na zemlji (Minimalno)	-15 mm
Neravnomernost na terenu (maksimalna)	15 mm
Dozvoljena temperatura skladištenja (Minimalno)	-10 °C
Dozvoljena temperatura skladištenja (maksimalna)	45 °C

E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60

EAN 4031582497885



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

KUCISTE

Materijal kućišta	Električni
oblik viljuska	Vožnja

TOČAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana
Nošenje	prirubni točkovi
Prečnik	125 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
---------------	-------------------

E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60

EAN 4031582497885



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

