PURETECH

PVR 080x35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582321241

Numéro de commande 00004085



ROUE

Diamètre	80 mm
Largeur du bandage	35 mm
Diamètre de l'alésage	12 mm
Longueur de moyeu	44.4 mm
Largeur du corps de roue	35 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●●○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Puretech
Capacité de charge à 4 km/h	70 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	140 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0.16 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

PURETECH

PVR 080x35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582321241

Numéro de commande 00004985

Dessins du produit

