

NOVATECH

FTP 125X50-Ø20 HL54

EAN 4031582332056

Número de comanda 00833303



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●●○

El soroll del moviment ●●●○

Atràcia ●●●●○

Resistència a a la corrosió ●●●○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Novatech

Tipus Aro

Tracidad de carga a 4 km/h 660 kg

Tracidad de carga a 6 km/h 550 kg

Tracidad de carga estàtica 1100 kg

Temperatura (mínim) -10 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

Pes total 1,71 kg

RODA

Material corporal	Ferro Colat
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Fos
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Roda de color	Amarillo de mel (RAL1005)
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	50 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	20 mm
Longitud del cub	54 mm
Corporació ample	50 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)	42 Shore D
Tipus de portador	6006
Apte per	linde

NOVATECH

FTP 125X50-Ø20 HL54

EAN 4031582332056

Número de comanda 00833303



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

