

COMPACTA

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024

Número de encomenda 00021119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●○○

Desgaste ●●●●○

Resistência à corrosão ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Compacta
Tipo	Rodízio fixo
Padrão	EN12528 - Rodas de mobiliário
Capacidade de carga a 3 km/h	15 kg
Capacidade de carga estática	30 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	13,5 mm
Largura geral	19 mm
Peso geral	0,008 kg

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento liso com espaçador
Eixo	Rivetado
Cor da Roda	Preto grafite (RAL9011)
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	14 mm
Largura do Piso	14 mm
Largura do corpo	14 mm
Dureza do Piso (D)	65 Shore D

SUORTE

Material	Folha de aço, leve
Em Forma de Garfo	Reto
Cor	Passivada a azul
Diâmetro do dome	19 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa redonda
Comprimento do furo da placa (Máximo)	20 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	20 mm
Diâmetro do furo da placa	2,5 mm

COMPACTA

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024

Número de encomenda 00021119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

