

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 80-S-NYN

EAN 4031582413236



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veikspēja	○ ○ ○ ○ ○
Kustības troksnis	○ ○ ○ ○ ○
Nodilums	○ ○ ○ ○ ○
Korozijas izturīgs	○ ○ ○ ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Footmaster
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 3 km/h	550 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	550 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	90 °C
Kopējais augstums	102 mm
Kopējais platums	86 mm
Kopējais svars	1,1 kg

KRONŠTEINIS

Krāsa	Balta
Ofsets	46 mm
Pagrieziena rādiuss	77,5 mm
Grozāms savienojums	155 mm
Kupola diametrs	86 mm

RITENIS

Gūltnis	Cuscinetto a rulli, smorzante
Ritenis krāsa	Melns
Diametrs	63 mm
Protektora platums	30 mm
Korpusa platums	30 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 80-S-NYN

EAN 4031582413236

Pasūtījuma numurs 00062142
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

