

ALPHA

8499UFX200P67 Q1-11

EAN 4031582380781



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ●
Ishrana	● ● ● ● ○ ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ●

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Alpha
Tip	Prilagođeno rešenje
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	400 kg
Nosivost na 6 km/h	250 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	yes
Statički Nosivost	800 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Sveukupna visina	240 mm

KUCISTE

Materijal kućišta	nerdjajuci čelik, težak
oblik viljuska	siroko
Boja	nerdjajuci čelik

TOCAK

Tread hardness	mekan
Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana
Nošenje	precizini kuglični lezaj, zapečaceno
osovina	Završena sa navrtkom
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	200 mm
Širina omotac	46 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	64 Šešelj A

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Ploča sa centralnim zaključavanjem
Dužina ploče	137 mm
Širina ploče	115 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	105 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Prečnik otvora ploče	11 mm

ALPHA

8499UFX200P67 Q1-11

EAN 4031582380781



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Crteži proizvoda

