PRODUKTINFORMATION

# MAXTECH

## PNP 200x30-Ø8 HL44

EAN 4031582320626




Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

### YDEEVNE

| | |
|---|---|
| Rullemodstand | ●●●○○ |
| Kørselsstøj | ●●●●○ |
| Abrasion | ●●●○○ |
| Rustbeskyttelse | ●●●○○ |

### PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|---|---|
| Produktnavn | Maxtech |
| Type | Hjul |
| Standard | EN12532 – Transportudstyr |
| Belastning ved 4 km/t | 100 kg |
| Elektrisk ledende | Nej |
| Rustfri | Nej |
| Belastning Statisk | 200 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
| Samlet vægt | 0,4 kg |

### HJUL

| | |
|---|---|
| Tread hardness | blød |
| Fælgmateriale | Polypropylen |
| Hjulbanemateriale | Polyuretan, Opskummet |
| Leje | Præcisionskugleleje |
| Hjul farve | Sort |
| Trådfang | Med trådfang |
| Diameter | 200 mm |
| Hjulbane bredde | 30 mm |
| Aksel Huldiameter | 8 mm |
| Navlængde | 44 mm |
| Fælgbredde | 30 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 70 Shore A |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# MAXTECH

## PNP 200x30-Ø8 HL44

EAN 4031582320626

Bestillingsnummer 00005568

**Produkttegninger**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH