

BASETECH

POR080x34-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320763



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ●
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Basetech
Korpasa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Krāvesība pie 4 km/h	125 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā krāvesība	250 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	0,1 kg

RITENIS

Korpasa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto a rulli
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	80 mm
Protektora platums	34 mm
Ass atveres diametrs	12 mm
Rumbas garums	44,4 mm
Protektora cietība (D)	65 Krasts D

BASETECH

POR080x34-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320763

Pasūtījuma numurs 00030950
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

