

# OMIKRON TWIN


9950FTP150P65

EAN 4031582316766

Pasūtījuma numurs 00803669



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspeja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Omikron twin
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	līdzīgs EN12532 - Transporta aprīkojums
Krāvnese pie 4 km/h	1800 kg
Krāvnese pie 6 km/h	1400 kg
Statiskā krāvnese	2700 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	230 mm
Kopējais platums	189 mm
Kopējais svars	17,825 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls	Čuguns
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gultnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	150 mm
Protektora platums	50 mm
Korpusa platums	50 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

## KRONŠTEINIS

Materiāls	Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteins
Grozāmais gultnis	Dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu)
Krāsa	Caurspīdīgs pārklājums
Ofsets	55 mm
Pagrieziena rādiuss	141 mm
Grozāms savienojums	282 mm
	✓
Kupola diametrs	160 mm

## UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	200 mm
Plāksnes platums	160 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	120 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	160 mm
Plāksnes atveres diametrs	15 mm

# OMIKRON TWIN

9950FTP150P65

EAN 4031582316766

Pasūtījuma numurs 00803669



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

