

LUMINA

6A23POI050B10-11X20/10 ZAMAK/9011

EAN 4031582311365



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Lumina
Type	Zwenkwiel met lastafhankelijke rem
Draagvermogen bij 3 km/u	40 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	80 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	59 mm
Totale breedte	55 mm
Totaal gewicht	0,13 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Zinkgietwerk / Aluminium
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel, gesloten
Zwenklager	Stift, zwenkend
Kleur	Grafietzwart (RAL9011)
Offset	20 mm
Zwenk radius	54 mm
Uitzwenking	108 mm
Diameter koepel	0 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Glijlager met tussenbus
As	Genageld
Kleur loopvlak	Grafietzwart (RAL9011)
Kleur Wiel	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	8 mm
Asgatdiameter	0 mm
Naaflengte	0 mm
Breedte wielkern	8 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	65 Shore D

BEVESTIGING

Type bevestiging	Stift met gripring, met kraag
Diameter Stift	11 mm
Lengte Stift	20 mm

LUMINA

6A23POI050B10-11X20/10 ZAMAK/9011

EAN 4031582311365

Bestelnummer 00074986
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

