

STYLEA

5920UOI035L51-10 LH 9011/9011

EAN 4031582356731

Номер на поръчката 00078712



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●●

Устойчив на корозия ●●●●○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Stylea
Тип	Въртящ се Колело
Стандартен	EN12528 – мебелни колела
Товароносимост при 3 км/ч	50 kg
Статичен Товароносимост	100 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	33 mm
Обща ширина	52 mm
Общо тегло	0,047 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Ос	Навлязъл
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	35 mm
Ширина на Резба	12 mm
Ширина на тялото	12 mm

ВИЛКА

Материал	Полиамид
Форма Вилица	Вилка на две Колело
Въртящ се лагер	Щифт, завъртане
Цвят	Графитно черно (RAL9011)
Изместване	12 mm
Радиус на завъртане	37 mm
Интерференция при завъртане	74 mm
Диаметър на купол	15,2 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт	10 mm

STYLEA

5920UOI035L51-10 LH 9011/9011

EAN 4031582356731

Номер на поръчката 00078712



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

