

## ALPHA

3472DVR160P63

EAN 4031582304886



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ● ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ● ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Alpha                                                 |
| Tip                            | Okreni Tocak sa potpuna kocnica,<br>Prednji deo tocka |
| Standard                       | EN12532 - transportna oprema                          |
| Nosivost na 4 km/h             | 135 kg                                                |
| Električni provod              | no                                                    |
| nerdjajuci                     | no                                                    |
| Statički Nosivost              | 270 kg                                                |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C                                                |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C                                                 |
| Sveukupna visina               | 200 mm                                                |
| Ukupna težina                  | 2.67 kg                                               |

## KUCISTE

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Materijal kućišta | Čelični list, težak |
| oblik viljuska    | siroko              |
| okretni lezaj     | Dve lopte           |
| Boja              | plavo cinkovano     |
| ofset             | 55 mm               |
| okretni radijus   | 135 mm              |
| Otpor okretanju   | 270 mm              |

## TOCAK

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Materijal za telo          | Čelik lista          |
| materijal omotaca          | Cvrsta guma crna     |
| Nošenje                    | kotrljajući lezaj    |
| osovina                    | Završena sa navrtkom |
| stitnici omotaca           | Bez stražara         |
| Prečnik                    | 160 mm               |
| Širina omotac              | 40 mm                |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 85 Šora A            |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja                    | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče                     | 137 mm            |
| Širina ploče                     | 105 mm            |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 105 mm            |
| Širina otvora ploče (Minimalno)  | 75 mm             |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 80 mm             |
| Prečnik otvora ploče             | 11 mm             |

# ALPHA

3472DVR160P63

EAN 4031582304886



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Crteži proizvoda

