

DURATECH

TOP 082X54-Ø20 HL60

EAN 4031582322583

Rendelési szám 00804208



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid, nehéz
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe	Természetes fehér
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	82 mm
Futófelület szélessége	54 mm
Tengely furat átmérője	20 mm
Kerékagy hossza	60 mm
Test szélessége	54 mm
A futófelület keménysége (D)	75 Shore D
Csapágy típusa	6204ZV

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●●

Mozgás zajkibocsátása ●●○○○

Kopás ●●●●●

Korrozióálló képesség ●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Duratech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12533 - Nehézipari görgők
Teherbírás 4 km/h-nál	600 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	480 kg
Statikus teherbírás	1200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-40 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	0,396 kg

DURATECH

TOP 082X54-Ø20 HL60

EAN 4031582322583

Rendelési szám 00804208



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

