

LEVINA

5370PJP150P30-13 7001

EAN 4031582355048

Número de comanda 00036690



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○
Atràcia	● ● ● ○ ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Levina
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	100 kg
Tracidad de carga estàtica	200 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	40 °C
Alçada total	190 mm
Àmplia general	59 mm
Pes total	0,624 kg

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	El cautxú termoplàstic
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Roda de color	Verd de plata (RAL7001)
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	150 mm
Banda de rodadura ample	32 mm
Corporació ample	32 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	87 Shore A

SUPORT

Material	Poliàmida
Forquilla Forma	Escàs
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Color	Verd de plata (RAL7001)
Desplaçament	38 mm
Scio de giro	113 mm
Sterferencia de giro	226 mm
Dome Dictel	59 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat	13 mm



Premi Universal de Disseny

El Deutscher
Dissenyador
Club

LEVINA

5370PJP150P30-13 7001


EAN 4031582355048

Número de comanda 00036690



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS



Premi Universal
de Disseny



El Deutscher
Dissenyador
Club