

## AGILA

2471DIK125R05-28

EAN 4031582301328



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop           | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Productnaam                  | Agila                             |
| Type                         | Zwenkwiel met richtingsvastzetter |
| Standaard                    | EN12530 - Apparaten zwenkwielen   |
| Draagvermogen bij 3 km/u     | 100 kg                            |
| Statisch Draagvermogen       | 200 kg                            |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                            |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 85 °C                             |
| Totale hoogte                | 163 mm                            |
| Totaal gewicht               | 1,487 kg                          |

## WIEL

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Wielkern materiaal            | Staalplaat                     |
| Materiaal loopvlak            | Massief rubber, niet-markerend |
| Lager                         | Konuskogellager                |
| Afdekkapjes                   | Met afdekkapjes                |
| Diameter                      | 125 mm                         |
| Breedte Loopvlak              | 32 mm                          |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 80 Shore A                     |

## VORK

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Materiaal    | Staalplaat, medium      |
| Vork Vorm    | Breed                   |
| Zwenklager   | Dubbele kogeldraaikrans |
| Offset       | 41 mm                   |
| Zwenk radius | 131 mm                  |
| Uitzwenking  | 262 mm                  |

## BEVESTIGING

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Type bevestiging | Vaste Stift, rond |
| Diameter Bout    | 28 mm             |
| Lengte Bout      | 45 mm             |

# AGILA

2471DIK125R05-28

EAN 4031582301328



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

