

## GALEA

5075PJP100R05-22X40

EAN 4031582379310



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullļa veikspēja   | ● ● ● ● ○ |
| Kustības troksnis  | ● ● ● ● ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ○ ○ |

## PAMATAATRIBŪTI

|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Galea                                       |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi |
| Standarta                            | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi            |
| Krāvnese pie 3 km/h                  | 100 kg                                      |
| Statiskā krāvnese                    | 200 kg                                      |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                                      |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                                       |
| Kopējais augstums                    | 139 mm                                      |
| Kopējais platums                     | 66 mm                                       |
| Kopējais svars                       | 0,608 kg                                    |

## RITENIS

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Polipropilēns                    |
| Protektora materiāls   | Termoplastiskas gumija           |
| Gūltnis                | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu                |
| Diametrs               | 100 mm                           |
| Protektora platums     | 30 mm                            |
| Protektora cietība (A) | 87 Krasts A                      |

## KRONŠTEINIS

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Materiāls           | Poliamīds            |
| Dakšas forma        | Slēgts               |
| Grozāmais gūltnis   | Divu bumbu sacikstes |
| Ofsets              | 40 mm                |
| Pagrieziena rādiuss | 128 mm               |
| Grozāms savienojums | 256 mm               |
| Kupola diametrs     | 59 mm                |

## UZSTĀDĪŠANA

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Uzstādīšanas veids | Ciets stienis, apaļš |
| Skrūves diametrs   | 22 mm                |
| Skrūves garums     | 40 mm                |

# GALEA

5075PJP100R05-22X40

EAN 4031582379310



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

