

# AGILA CARE

2476XSP100R26-28S45 4xM8

EAN 4031582358117



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |           |
|--------|-----------|
| 롤 성능   | ● ● ● ○ ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ○ ○ |
| 내마모성   | ● ● ● ○ ○ |
| 부식방지   | ● ● ● ○ ○ |

## 핵심 속성

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| 제품명            | Agila care        |
| 하우징 유형         | 중앙, 토탈락 있는 회전 캐스터 |
| 표준             | EN12530 - 장치 캐스터  |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 100 kg            |
| 전기 전도성         | 예                 |
| 스테인리스          | 아니요               |
| 정지 중 하중용량      | 200 kg            |
| 온도 범위(최소)      | -20 °C            |
| 온도 범위(최대)      | 60 °C             |
| 총높이            | 138 mm            |
| 전체 체중          | 0.84 kg           |



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 하우징

|         |          |
|---------|----------|
| 주택 자재   | 강판, 중    |
| Fork 외형 | 다양한      |
| 스위블 베어링 | 볼 레이스 2회 |
| 색상      | 파란색 부동태화 |
| 오프셋     | 38 mm    |
| 회전 반경   | 88 mm    |
| 회전 간섭   | 176 mm   |

## 휠

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 차체 재질      | 폴리아미드, 전기 전도성     |
| 트레드 재질     | 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 |
| 베어링        | 정밀 볼 베어링          |
| 스레드 가드     | 스레드가드 포함          |
| 직경         | 100 mm            |
| 트레드 폭      | 32 mm             |
| 트레드의 경도(A) | 87 Shore A        |

## 피팅

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 피팅 유형 | 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 |
| 볼트 직경 | 28 mm               |
| 볼트 길이 | 96 mm               |

# AGILA CARE

2476XSP100R26-28S45 4xM8

EAN 4031582358117



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---

