

ALPHA STAINLESS

8478WOO150P63 BLANCA

EAN 4031582447507



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE

Diamètre	150 mm
Largeur du bandage	45 mm

RACCORD

Longueur de la platine	137 mm
Largeur de la platine	105 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha stainless
Capacité de charge à 4 km/h	250 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	yes
Capacité de charge statique	500 kg
Plage de température (minimale)	-30 °C
Plage de température (maximale)	180 °C
Hauteur	195 mm
Poids	2.04 kg

Product Drawings

