

KAPPA LOAD

9652FTP250P64 KICK PEDAL

EAN 4031582446173



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Kappa load
Type	Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/h	2040 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	1700 kg
Statisch draagvermogen	4080 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	305 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Gietijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lagering	Precisie kogellagers
As	Geschroefd met moer
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	250 mm
Breedte Loopvlak	80 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Vork Vorm	Breed, Versterkt
Zwenklager	Rollager
Offset	65 mm
Zwenk radius	194 mm
Draaicirkel	388 mm
	✓

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	175 mm
Breedte plaat	140 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	140 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	105 mm
Diameter plaatgat	15 mm

KAPPA LOAD

9652FTP250P64 KICK PEDAL

EAN 4031582446173



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

