INFORMAȚII DESPRE PRODUS

SOCKET

Kunststoff Huelse R40-16/11

EAN 4031582090154



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Rezistență la coroziune	●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Priză
Tip	Accesoriu
Capacitate de încărcare la 3 km/h	40 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	80 kg
Înălțime totală	36 mm
Greutate totală	0 kg

RACORD

Tip ajustare	Mufă, pătrată
Diametru Șurub	16 mm


SOCKET

Kunststoff Huelse R40-16/11

EAN 4031582090154

Numărul de comandă 00009042

Desene ale produsului



Bezeichnung	A	B	C
R40-16x16	16	20	36
R40-17x17	17	19	36
R40-18x18	18	20	36
R40-21x21	21	23,5	36
R40-22x22	22	24,5	36
R40-23x23	23	25,5	36
R40-26x26	26	30	36

© Copyright 2026 TENTE International GmbH