

DURATECH HEAT

W00075x25-Ø8 HL31

EAN 4031582367362



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ●
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech heat
Type	Wiel
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	75 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	150 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	200 °C

WIEL

Materiaal wielkern	Thermoplastische synthetische materialen, Hittebestendig
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Glijlager
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	75 mm
Breedte Loopvlak	25 mm
Diameter Asgat	8 mm
Naaflengte	31 mm

DURATECH HEAT

W00075x25-Ø8 HL31

EAN 4031582367362



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

