



La imatge pot diferir del producte original.

#### ACTUACIÓ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ● ● |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ○ ○ |
| Atràcia                     | ● ● ● ● ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ● ○ |

#### ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Nom del producte           | Linea                                 |
| Tipus                      | Rueda giratoria con Freno direccional |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 130 kg                                |
| Conducció elèctrica        | No                                    |
| Inoxidable                 | No                                    |
| Tracidad de carga estàtica | 260 kg                                |
| Temperatura (mínim)        | -10 °C                                |
| Temperatura màxima (màxim) | 40 °C                                 |
| Alçada total               | 143 mm                                |
| Àmplia general             | 82 mm                                 |
| Pes total                  | 0,87 kg                               |

#### SUPORT

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Material d'habitatge | Poliamida                     |
| Forquilla Forma      | Suport Twin Roda              |
| Scamiento giratorio  | Rodament de boles de precisió |
| Color                | El blanc gris (RAL9002)       |
| Desplaçament         | 40 mm                         |
| Scio de giro         | 129 mm                        |
| Sterferencia de giro | 258 mm                        |
| Dome Dictel          | 52 mm                         |

#### RODA

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Material corporal                   | Poliamida                     |
| Material de la banda de rodadura    | Poliuretà, Injectat           |
| El Bearing                          | Rodament de boles de precisió |
| Protectors de fil                   | Amb la guardaespallles        |
| Diametralització                    | 125 mm                        |
| Banda de rodadura ample             | 20 mm                         |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 92 Shore A                    |

#### FITACIÓ

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Tipus de Fitting        | Forat per a cargol |
| Pern Diàmetre del forat | 13 mm              |

## Product Drawings

