# ZETA

4681ICP200P63-92A

EAN 4031582478099



## PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●●○ |
| Bruit de mouvement | ●●●○○ |
| Usure | ●●●●○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Zeta |
| Capacité de charge à 4 km/h | 800 kg |
| Capacité de charge à 6 km/h | 640 kg |
| Conducteur d'électricité | no |
| Inoxydable | no |
| Capacité de charge statique | 1600 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 70 °C |
| Hauteur | 240 mm |
| Poids | 3.59 kg |

## CHAPE

| | |
|---|---|
| Déport | 55 mm |
| Rayon d'encombrement | 155 mm |
| Diamètre d'encombrement | 310 mm |

## ROUE

| | |
|---|---|
| Diamètre | 200 mm |
| Largeur du bandage | 50 mm |

## RACCORD

| | |
|---|---|
| Longueur de la platine | 137 mm |
| Largeur de la platine | 105 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 105 mm |
| Largeur des trous de la platine (minimum) | 75 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 80 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ZETA


4681ICP200P63-92A


EAN 4031582478099


BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

**Dessins du produit**






© Copyright 2026 TENTE International GmbH