

# FORMA

6941UFP150P33 DARK GREY

EAN 4031582477382



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●○

Mozgás zajkibocsátása ●●●●○

Kopás ●●●●○

Korrozióálló képesség ●●●○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Forma
Ház típusa	Forgóvilla görgő irányfékkel
Teherbírás 3 km/h-nál	135 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-18 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	120 °C
Összsúly	176 mm

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
	puha
Futófelület anyaga	Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	150 mm
Futófelület szélessége	18 mm
A futófelület keménysége (A)	60 Shore A

## VÁZ

Anyag	Cink-öntvény / Alumínium
Villa alakja	Ikerkeres villa
Forgócsapágy	Precíziós golyóscsapágy
Ellensúlyoz	57 mm
Körbeforgás	137 mm

## SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	92 mm
Talplemez szélessége	64 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	73 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	43 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	45 mm
Tengely furat átmérője	10,7 mm

# FORMA

6941UFP150P33 DARK GREY

EAN 4031582477382



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

---

