

AGILA

2478UAP050P41-55

EAN 4031582404326

Номер заказа 00039979



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Agila
Тип корпуса	Фиксированное Колесная опора
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	40 kg
Грузоподъемность статическая	80 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	69 mm
Общая ширина	35 mm
Общий вес	0,109 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Полиуретан, Инжекционный
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Цвет Колесо	Серебристо-серый (RAL7001)
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	50 mm
Ширина Протектор	19 mm
Ширина тела	19 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A
Твердость Протектор (D)	42 Береговая D

КРОНШТЕЙН

Материал	Стальной лист, средний
Форма Вилы	Широкая
Цвет	Пассивированный голубым
Диаметр купола	27 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Квадратная пластина
Длина пластины	55 mm
Ширина пластины	55 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)	38,5 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	44 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	38,5 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	44 mm
Диаметр отверстия пластины	6,3 mm

AGILA

2478UAP050P41-55

EAN 4031582404326
Номер заказа 00039979



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

