

# ELASTECH

IFP300X55-Ø25

EAN 4031582366310



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Алюміній
	м'який
Матеріал протектору	Еластична шина, без маркування, вулканізована
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	300 mm
Протектор	55 mm
Діаметр отвору Вісь	25 mm
Довжина хаба	60 mm
Твердість Протектор (A)	68 Прибережна A

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●○○

Стійкість до корозії ●●●○○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Elastech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12532 - Транспортвальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	600 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	480 kg
Статичний Вантажопідйомність	1200 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	85 °C

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

