

ALPHA

3478POJ108P62 T/G-SMALL

EAN 4031582306613

Numero d'ordine 00000936



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Alpha
Tipo di alloggiamento	Ruota fissa
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	150 kg
Portata statica	300 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	132 mm
Larghezza complessiva	85 mm
Peso complessivo	0,405 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetto a rulli
Asse	Vite con dado
Colore Ruota	Nero grafite (RAL9011)
Parafili	Con parafili
Diametro	108 mm
Larghezza battistrada	36 mm
Larghezza corpo	36 mm
Durezza del Battistrada (D)	65 Shore D

SUPPORTO

Materiale	Lamiera di acciaio, pesante
Forma della forcella	Largo
Colore	Passivato blu

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra rettangolare
Lunghezza della piastra	103 mm
Larghezza della piastra	85 mm
Lunghezza foro piastra (minima)	77 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	60 mm
Larghezza foro piastra (minima)	77 mm
Larghezza foro piastra (massima)	80 mm
Diametro del foro della piastra	9 mm

ALPHA

3478POJ108P62 T/G-SMALL

EAN 4031582306613

Numero d'ordine 00000936



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

