

STYLEA

5920UOI075P41-38x38/10 ALU SET

EAN 4031582440546

Numéro de commande 00773048



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Stylea
Capacité de charge à 3 km/h	50 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	100 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	87 mm
Largeur totale	53 mm
Poids	0.12 kg

CHAPE

Rayon d'encombrement	62 mm
Diamètre d'encombrement	124 mm

ROUE

Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	8 mm

RACCORD

Longueur de la platine	38 mm
Largeur de la platine	38 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	27 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	27 mm
Diamètre des trous de la platine	5 mm