

LUMINA

6A23POI050B10-11X20/10 ZAMAK/9011

EAN 4031582311365

Номер заказа 00074986



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Lumina
Тип корпуса	Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз
Грузоподъемность при 3 км/ч	40 kg
Грузоподъемность статическая	80 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	59 mm
Общая ширина	55 mm
Общий вес	0,129 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Подшипник скольжения с Проставка трубой
Ось	Заклепки
Цвет Протектор	Черный графит (RAL9011)
Цвет Колесо	Черный графит (RAL9011)
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	50 mm
Ширина Протектор	8 mm
Диаметр отверстия Ось	0 mm
Длина хаба	0 mm
Ширина тела	8 mm
Твердость Протектор (D)	65 Береговая дорога D

КРОНШТЕЙН

Материал	Цинковое литье под давлением / алюминий
Форма Вилы	Корпус сдвоенного Колесо, закрытый Кронштейн
Поворотный узел	Стержень, поворотный
Цвет	Черный графит (RAL9011)
Офсет (Смещение)	20 mm
Радиус поворота	54 mm
Поворотное соединение	108 mm
Диаметр купола	0 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Стержень с кольцом для захвата, с воротником
Диаметр Стержень	11 mm
Длина Стержень	20 mm

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

LUMINA

6A23POI050B10-11X20/10 ЗАМАК/9011

EAN 4031582311365
Номер заказа 00074986



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

