PRODUCTINFORMATIE

ELASTECH HEAT

IDG 100x35 yellow HL45,5 asm.

EAN 4031582347203



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●●○
Bewegingsgeluid	●●●●○
Verloop	●●○○○
Corrosieweerstand	●●●●●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Elastech heat
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	80 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Ja
Statisch Draagvermogen	160 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-30 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	250 °C
Totaal gewicht	0,54 kg

WIEL

Tread hardness	zacht
Wielkern materiaal	Aluminium
Materiaal loopvlak	Demping, hittebestendig
Lager	Droge lagerbus
Kleur Wiel	Metallic
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	35 mm
Asgatdiameter	8 mm
Naaflengte	45,5 mm
Breedte wielkern	35 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	75 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH HEAT

IDG 100x35 yellow HL45,5 asm.

EAN 4031582347203

Bestelnummer 00033962

Producttekeningen



© Copyright 2026 TENTE International GmbH