

ZETA

4688IFP125P63

EAN 4031582366068

Номер на поръчката 00837723



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●●○

Шум от движение ●●●●●

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта | Zeta |
| Тип корпус | Фиксиран Колело |
| Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч | 300 kg |
| Товароносимост при 6 км/ч | 240 kg |
| Статичен Товароносимост | 600 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 85 °C |
| Обща височина | 164 mm |
| Обща ширина | 117 mm |
| Общо тегло | 1,798 kg |

КОЛЕЛО

| | |
|-----------------------|---|
| Материал на тялото | Алуминий |
| Материал на реазбата | Еластична гума, без маркировка, вулканизирана |
| Лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Ос | Завинтен с гайка |
| Цвят на Колело | Сиво/немаркирано |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 125 mm |
| Ширина на Резба | 50 mm |
| Ширина на тялото | 50 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 67 Бръснач A |

ВИЛКА

| | |
|--------------|----------------------------|
| Материал | Стоманен лист, много тежък |
| Форма Вилица | Обхват Закалено |
| Цвят | Синьо покритие |

ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|---|-------------------|
| Тип на фитинга | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката | 137 mm |
| Ширина на плаката | 117 mm |
| Дължина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm |
| Ширина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
| Ширина на отвора на плаката (максимална) | 105 mm |
| Диаметър на отвора на плаката | 11 mm |

ZETA

4688IFP125P63

EAN 4031582366068

Номер на поръчката 00837723



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

