

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495171

Numéro de commande 00000410



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	○ ○ ○ ○ ○
Bruit de mouvement	○ ○ ○ ○ ○
Usure	○ ○ ○ ○ ○
Résistance à la corrosion	○ ○ ○ ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Footmaster
Capacité de charge à 3 km/h	440 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	90 °C
Hauteur	190 mm
Largeur totale	128 mm
Poids	11.85 kg

CHAPE

Déport	33 mm
Rayon d'encombrement	100 mm
Diamètre d'encombrement	200 mm
Diamètre du dôme	128 mm

ROUE

Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	35 mm
Largeur du corps de roue	35 mm

RACCORD

Longueur de la platine	145 mm
Largeur de la platine	145 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	120 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	120 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

