

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

EAN 4031582413281



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	○ ○ ○ ○ ○
Ruido de movimiento	○ ○ ○ ○ ○
Desgaste	○ ○ ○ ○ ○
Resistencia a la corrosión	○ ○ ○ ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Footmaster
Tipo	Rueda giratoria Rueda
Capacidad de carga a 3 km/h	1500 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	1500 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	90 °C
Altura total	132 mm
Ancho total	116 mm
Peso total	3.2 kg

SOPORTE

Color	Blanco
Desplazamiento	69 mm
Radio de giro	117 mm
Interferencia de giro	234 mm
Diámetro del domo	116 mm

ARO

Cojinete	Rodamiento de rodillos, amortiguado
Color Aro	Azul
Diámetro	90 mm
Ancho de Banda de rodadura	56 mm
Anchura del cuerpo	56 mm

AJUSTE

Longitud de la placa	100 mm
Anchura de la placa	100 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	70 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	70 mm
Diámetro del orificio de la placa	13 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

EAN 4031582413281

Número de pedido 00062084

Planos del producto



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

