

NOVATECH

FTP 400x100-Ø40 HL120

EAN 4031582319491



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Fonte
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur de la roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	400 mm
Largeur du bandage	100 mm
Diamètre de l'alésage	40 mm
Longueur de moyeu	120 mm
Largeur du corps de roue	100 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A
Dureté du bandage (D)	42 Shore D

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Norme	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	3840 kg
Capacité de charge à 6 km/h	3200 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	6400 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	28,24 kg

NOVATECH


FTP 400x100-Ø40 HL120

EAN 4031582319491

Numéro de commande 00801334
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




NOVATECH

FTP 400x100-Ø40 HL120

EAN 4031582319481

Numéro de commande 00801334



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.