

INTEGRAL

2040UAX200R05-28 9002 W

EAN 4031582300147

Номер на поръчката 00030456



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Име на продукта | Integral |
| Тип корпус | Въртящ се Колело |
| Стандартен | EN12531 – Легло за болнични заведения |
| Товароносимост при 3 км/ч | 150 kg |
| Товароносимост при 4 км/ч | 150 kg |
| Статичен Товароносимост | 450 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -25 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C |
| Обща височина | 229 mm |
| Обща ширина | 70 mm |
| Общо тегло | 1,554 kg |
| Сертифициране | Тествано и наблюдавано от TÜV Süd |

IF награда за
ДизайнНаграда за
Дизайн Red Dot

КОЛЕЛО

| | |
|-----------------------|---|
| Материал на тялото | Полиамид |
| Материал на реазбата | Полиуретан, екструдирано |
| Лагер | Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран |
| Цвят Резба | Сива шистичка (RAL7015) |
| Цвят на Колело | Сива шистичка (RAL7015) |
| Предпазители за резби | Интегрирана нишка |
| Диаметър | 200 mm |
| Ширина на Резба | 35 mm |
| Ширина на тялото | 35 mm |
| Твърдост на Резба (D) | 59 Бръснач D |

ВИЛКА

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Материал | Стоманен лист, среден |
| Форма Вилица | Затворен |
| Въртящ се лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Цвят | Сиво бяло (RAL9002) |
| Изместване | 60 mm |
| Радиус на завъртане | 160 mm |
| Интерференция при завъртане | 320 mm |
| Диаметър на купол | 70 mm |

ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|-------------------------------------|--|
| Тип на фитинга | Твърдо Щифт кръгло |
| Диаметър на Болт | 28 mm |
| Дължина на Болт | 45 mm |
| Позиция на резбата на Болт | 19 mm |
| Количество отвори за монтаж на Болт | 2 |
| Намек | Перещите се легла трябва да бъдат Изолиран в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. |

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Миешо се в съответствие с АК-BWA

INTEGRAL

2040UAX200R05-28 9002 W




EAN 4031582300147

Номер на поръчката 00030456



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ



IF награда за
Дизайн



Награда за
Дизайн Red Dot