

AGILA STAINLESS

7475PJO050P40

EAN 4031582350975



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības trokšnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ●

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Agila stainless
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Kravnesība pie 3 km/h	40 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Jā
Statiskā kravnesība	80 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	69 mm
Kopējais platums	43 mm
Kopējais svars	0,2 kg

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Nerūsējošais tērauds, vidējs
Dakšas forma	Plašs
Grozāmais gultnis	Divu bumbu sacīkstes
Krāsa	Nerūsējošais tērauds
Ofsets	24 mm
Pagrieziena rādiuss	70 mm
Grozāms savienojums	140 mm
Material brake pedal	poliamīds
Kupola diametrs	41 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Termoplastiskas gumija
Gūtnis	Cuscinetto piano
Ritenis krāsa	Sudraba pelēka (RAL7001)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	50 mm
Protektora platums	19 mm
Korpusa platums	19 mm
Protektora cietība (A)	87 Krasts A

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Kvadrātveida plāksne
Plāksnes garums	60 mm
Plāksnes platums	60 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	38 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	48 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	38 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	48 mm
Plāksnes atveres diametrs	6,3 mm

AGILA STAINLESS

7475PJO050P40

EAN 4031582350975

Pasūtījuma numurs 00036676
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

