

OMIKRON TWIN

9950FTP400P68

EAN 4031582316841
Bestelnummer 00801591

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Omikron twin
Type	Zwenkwiel
Standaard	vergelijkbaar EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	7200 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	5000 kg
Statisch Draagvermogen	10800 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	510 mm
Totale breedte	285 mm
Totaal gewicht	91,106 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Gietijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lager	Precisie kogellagers
As	Vastgeschroefd met moer
Kleur Wiel	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	400 mm
Breedte Loopvlak	80 mm
Breedte wielkern	80 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)	42 Shore D

VORK

Materiaal	Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel
Zwenklager	Precisie kogellager
Kleur	Transparante Coating
Offset	105 mm
Zwenk radius	317,5 mm
Uitzwenking	635 mm
	✓
Diameter koepel	250,5 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	270 mm
Breedte plaat	250 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	210 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	210 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	230 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	230 mm
Diameter bevestigingsgat	17 mm

OMIKRON TWIN

9950FTP400P68

EAN 4031582316841
Bestelnummer 00801591



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

