

# LINEA LIGHT

5925UAO075L51-10 RAL9002

EAN 4031582377606



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ● ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Linea light                          |
| Tipo                              | Rodízio giratório com travão da roda |
| Padrão                            | EN12528 - Rodas de mobiliário        |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 90 kg                                |
| Elétrico condutivo                | Não                                  |
| Aço inoxidável                    | Não                                  |
| Capacidade de carga estática      | 180 kg                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C                                |
| Altura total                      | 75,5 mm                              |
| Largura geral                     | 55 mm                                |
| Peso geral                        | 0,18 kg                              |

## SUPORTE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Material da caixa       | Poliamida              |
| Em Forma de Garfo       | Roda dupla com suporte |
| Rolamento giratório     | Com espiga, giratória  |
| Cor                     | Cinza claro (RAL9002)  |
| Offset                  | 23 mm                  |
| Raio giratório          | 81 mm                  |
| Interferência giratória | 162 mm                 |
| Diâmetro do dome        | 30 mm                  |

## RODA

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Material do centro da roda | Poliamida             |
| Material do piso da roda   | Poliuretano, Injetado |
| Rolamento                  | Rolamento liso        |
| Anti-fios                  | Sem anti-fios         |
| Diâmetro                   | 75 mm                 |
| Largura do Piso            | 15 mm                 |
| Dureza do Piso (A)         | 92 Shore A            |

## ENCAIXE

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Tipo de fixação  | Furo passante para encaixe B10 |
| Diâmetro do furo | 10 mm                          |

Clube  
Design  
DeutscherPrémio  
InterzumPrémio IF  
Design

# LINEA LIGHT


5925UAO075L51-10 RAL9002

EAN 4031582377606



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



Clube  
Design  
Deutscher



Prémio  
Interzum



Prémio IF  
Design