

# LUMINA

6A20POI050B10-11X20

EAN 4031582311310

Numărul de comandă 00073573



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●○○

Rezistență la coroziune ●●●○○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs Lumina

Tip Rola pivotantă

Interval de temperatură (minim) -10 °C

Interval de temperatură (maxim) 40 °C

Înălțime totală 59 mm

Lățime totală 55 mm

Greutate totală 0,128 kg

## ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Rulment simplu cu tub Spacer
Axă	Rivrat
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	50 mm
Benză de rulare	8 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	65 Râul D

## FURCA

Material	Turnare-die-zinc/aluminiu
FormăFurcă	Carcasă Roată dublă, închisă Carcasă
Rulment pivotant	Tijă , pivotantă
Raza de pivotare	51 mm
Interferență pivotantă	102 mm

## RACORD

Tip ajustare	Tijă cu inel de prindere, cu colier
Diametru Tijă	11 mm

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

# LUMINA

6A20POI050B10-11X20

EAN 4031582311310

Numărul de comandă 00073573



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

---

