



A imagem pode diferir do produto original

#### DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ● ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ● ○ |

#### ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Galea                                |
| Tipo                              | Rodízio giratório                    |
| Padrão                            | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 100 kg                               |
| Elétrico condutivo                | Não                                  |
| Aço inoxidável                    | Não                                  |
| Capacidade de carga estática      | 200 kg                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C                                |
| Altura total                      | 162 mm                               |
| Largura geral                     | 66 mm                                |
| Peso geral                        | 0,64 kg                              |

#### SUPORTE

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Material da caixa       | Poliamida             |
| Em Forma de Garfo       | Fechado               |
| Rolamento giratório     | Duas filas de esferas |
| Offset                  | 40 mm                 |
| Raio giratório          | 102,5 mm              |
| Interferência giratória | 205 mm                |
| Diâmetro do dome        | 59 mm                 |

#### RODA

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Material do centro da roda | Polipropileno          |
| Material do piso da roda   | Borracha termoplástica |
| Rolamento                  | Rolamento liso         |
| Anti-fios                  | Com anti-fios          |
| Diâmetro                   | 125 mm                 |
| Largura do Piso            | 30 mm                  |
| Dureza do Piso (A)         | 87 Shore A             |

#### ENCAIXE

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Tipo de fixação     | Espiga sólida, redonda |
| Diâmetro do Furo    | 22 mm                  |
| Comprimento do Furo | 40 mm                  |

Product Drawings

