

# LINEA

594CUAP150R05-22

EAN 4031582409055



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●●●

Rumore ●●●●○

Attrito ●●●●○

Resistenza alla corrosione ●●●●○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Linea
Tipo	Ruota girevole con freno combinato
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	150 kg
Portata statica	300 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	175 mm
Larghezza complessiva	89 mm
Peso complessivo	1,45 kg
Certificazione	Testato e monitorato da TÜV Süd

## RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Poliuretano, Iniettato
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Parafili	Con parafili
Diametro	150 mm
Larghezza battistrada	22 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A

## SUPPORTO

Materiale	Poilammide
Forma della forcella	Supporto gemellato
Cuscinetto del supporto	Cuscinetti a sfere di precisione
Disassamento	52 mm
Raggio di piroettamento	156 mm
Ingombro di piroettamento	312 mm
Diametro cuffia superiore	56 mm

## FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Perno solido, tondo
Diametro bullone	22 mm
Lunghezza bullone	40 mm

Club del  
progettista  
tedescoPremio  
InterzumPremio di  
Design IF