

AGILA

2470DYK100R47-21,5/24

EAN 4031582341218

Rendelési szám 00006650



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●●○○

Kopás ●●●○○○

Korrozióálló képesség ●●●○○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Agila
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teljesítmény 3 km/h-nál	80 kg
Elektromosan vezetőségi	✓
Statikus teljesítmény	160 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	40 °C
Összsúly	138 mm
Teljes szélesség	60 mm
Összsúly	0,962 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Acéllemez
Futófelület anyaga	Tömör gumi, fekete, elektromosan vezető
Csapágó	Kúpos golyóscsapágó
Kerék színe	Kék passzívált
Szállvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	100 mm
Futófelület szélessége	32 mm
Test szélessége	32 mm
A futófelület keménysége (A)	80 Shore A

VÁZ

Anyag	Acéllemez, közepes
Villa alakja	Széles
Forgócsapágó	Kétsoros golyó
Szín	Kék passzívált
Ellensúlyoz	38 mm
Körbeforgás	88 mm
Körbeforgás	176 mm
Kúpola átmérője	60 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Szintetikus feszítő, négyzetes
Szár hossza	24 mm
Befeszítőcsap (minimális)	22 mm
Befeszítőcsap (minimális)	24 mm
Tipppek	Kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt.

AGILA

2470DYK100R47-21,5/24

EAN 4031582341218

Rendelési szám 00006650



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

