

## NOVATECH


ETY 070X20-Ø20 HL12

EAN 4031582331233

Pasūtījuma numurs 00835405



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## RITENIS

Korpusa materiāls	Tērauds, dzelzs
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetto a sfera di precisione (RS/2RS)
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	70 mm
Protektora platums	20 mm
Ass atveres diametrs	20 mm
Rumbas garums	12 mm
Korpusa platums	20 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

## VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Novatech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnēsība pie 4 km/h	120 kg
Kravnēsība pie 6 km/h	100 kg
Statiskā kravnēsība	240 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	0,155 kg

# NOVATECH

ETY 070X20-Ø20 HL12

EAN 4031582331233

Pasūtījuma numurs 00835405



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

