

KAPPA

9688TOO160P63

EAN 4031582316582
Bestelnummer 00830647



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ○ ○ ○ ○ |
| Verloop | ● ● ● ● ● |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ○ ○ |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Productnaam | Kappa |
| Type | Bokwiel |
| Standaard | EN12533 - Zwaarlast wielen |
| Draagvermogen bij 4 km/u | 1020 kg |
| Draagvermogen bij 6 km/u | 850 kg |
| Statisch Draagvermogen | 2040 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -40 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
| Totale hoogte | 205 mm |
| Totaal gewicht | 2,813 kg |

WIEL

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Wielkern materiaal | Polyamide, zwaar |
| Materiaal loopvlak | Identiek met wielkern |
| Lager | Glijlager |
| As | Vastgeschroefd met moer |
| Afdekkapjes | Zonder afdekkapjes |
| Diameter | 160 mm |
| Breedte Loopvlak | 50 mm |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 75 Shore D |

VORK

| | |
|-----------|------------------------------------|
| Materiaal | Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar |
| Vork Vorm | Breed, versterkt |
| | ✓ |

BEVESTIGING

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Type bevestiging | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat | 135 mm |
| Breedte plaat | 110 mm |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 105 mm |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 75 mm |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 80 mm |
| Diameter bevestigingsgat | 11 mm |

KAPPA

9688TOO160P63

EAN 4031582316582
Bestelnummer 00830647



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

