

LUMINA

A520PJI050L51-8 9011/7042

EAN 4031582317329

Broj porudžbine 00073407



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●○○

otpornost na rdju ●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Lumina
Tip	Okretanje Tocak
Standard	EN12528 - tockovi za namestaj
Nosivost na 3 km/h	40 kg
Statički Nosivost	80 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	56 mm
Ukupna širina	54 mm
Ukupna težina	0,063 kg

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Termoplastična guma
Nošenje	klizni lezaj sa caura cevi
osovina	Zaobilaženje
Boja omotac	Saobraćajna siva A (RAL7042)
Boja Tocak	Grafitna crna (RAL9011)
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	50 mm
Širina omotac	10 mm
dimenzija rupa osovina	0 mm
dužina glavčine	0 mm
Širina tela	10 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	87 Šora A

KUCISTE

Materijal	polipropilen
oblik viljuska	Kučiste za dva Tocak, zatvoreno, sa kupolom kuciste
okretni lezaj	stablo, okretanje
Boja	Grafitna crna (RAL9011)
ofset	20 mm
okretni radijus	52 mm
Otpor okretanju	104 mm
Prečnik kupole	0 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf	8 mm

LUMINA

A520PJI050L51-8 9011/7042

EAN 4031582317329
Broj porudžbine 00073407



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

