

DURATECH

TOP 065x32-Ø12 HL32

EAN 4031582332315



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ●
Hlučnost	● ● ○ ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Duratech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	290 kg
Nosnost 6 km/h	240 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	480 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	0,17 kg

KOLO

Materiál středu	Polyamid, těžký
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola	Přírodní bílá
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	65 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Průměr otvoru pro Šroub	12 mm
Délka náboje	32 mm
Šířka středu kola	32 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D
Typ ložiska	6201

DURATECH


TOP 065x32-Ø12 HL32

EAN 4031582332315

Objednací číslo 00829018
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




DURATECH

TOP 065x32-Ø12-HL32

EAN 4031582382315

Objednávací číslo 00819918



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.