

MAXTECH

UAD 100x32-Ø12 HL44 natural/3004

EAN 4031582322750



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ● ●

核心属性

产品名称	Maxtech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	150 kg
导电	否
不锈	是
静态载重	300 kg
温度范围（最低）	-25 °C
最高温度范围	80 °C
总重量	0.23 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	聚氨酯，注塑
轴承	滚柱轴承，不锈钢
轮子颜色	天然白色
直径	100 mm
胎面宽度	32 mm
轴孔直径	12 mm
中心长度	44 mm
轮体宽度	32 mm
胎面硬度（A）	92 岸 A
胎面硬度（D）	42 岸 D

