ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

# STYLEA

S1-5923XGI075B10-11X20/10D20 9011/9011

EAN 4031582341546



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|---|---|
| Продуктивність рулону | ●●●○○ |
| Шум руху | ●●●○○ |
| Атритація | ●●●○○ |
| Стійкість до корозії | ●●●●○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Назва продукту | Stylea |
| Тип | Поворотний Колісна опора з Переривчасте гальмо |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год | 50 kg |
| Електропровідність | Так |
| Нержавіюча сталь | Ні |
| Статичний Вантажопідйомність | 100 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна висота | 77 mm |
| Загальна ширина | 54 mm |
| Загальна вага | 0,13 kg |

## КРОНШТЕЙН

| | |
|---|---|
| Матеріал корпусу | Поліамід |
| Вила Форма | Кронштейн подвійного Колесо |
| Поворотний вузол | Стрижень, обертання |
| Колір | Графітовий чорний (RAL9011) |
| Офсет (Зсув) | 30 mm |
| Радіус повороту | 62 mm |
| Поворотне з’єднання | 124 mm |
| Діаметр ковпачка | 20 mm |

## КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Матеріал тіла | Поліамід , електричний струмопровід |
| Матеріал протектору | Термопластичний каучук, електричний |
| Носіння | Підшипник ковзання із Розпірка трубкою |
| Вісь | Згинання |
| Колір Протектор | Графітовий чорний (RAL9011) |
| Колір Колесо | Графітовий чорний (RAL9011) |
| Захист різьби | Без різьби |
| Діаметр | 75 mm |
| Протектор | 8 mm |
| Діаметр отвору Вісь | 0 mm |
| Довжина хаба | 0 mm |
| Ширина тіла | 8 mm |
| Твердість Протектор (A) | 87 Прибережна A |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|---|---|
| Тип налаштування | Стрижень з кільцем для утримання, з кільцем |
| Діаметр Стрижень | 11 mm |
| Довжина Стрижень | 20 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# STYLEA

S1-5923XGI075B10-11X20/10D20 9011/9011

EAN 4031582341546

Номер замовлення 00078129

**Креслення продукту**



© Copyright 2026 TENTE International GmbH