

# MAXTECH

UAR200X50-Ø20 HL58 RED

EAN 4031582419320



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, Injecté
Roulement	Roulements rouleaux
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	200 mm
Largeur du Bandage	50 mm
Diamètre du trou de l'Axe	20 mm
Longueur de moyeu	58 mm
Dureté du Bandage (D)	40 Shore D

## PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Maxtech
Type	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	500 kg
Statique Capacité de charge	1000 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids global	1,035 kg

# MAXTECH

UAR200X50-Ø20 HL58 RED

EAN 4031582419320



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

---

